

LONGLIFE hospital

100%
recycled
plastics



green-Effective® Emulsjonspolish som tåler desinfeksjonsmiddel

■ Øko-effektiv ytelse med øko-effektivt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse



- Utviklet for å oppfylle østerrikske Ecolabel
- Full forkasting av giftige og skadelige materialer
- Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

Intensiv bruk av fornybare ressurser – kontinuerlig økning av gjenbruksgraden



- Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med inntil 100% vann-, sol- og geotermisk kraft
- Aktiv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Ingredienser

Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsiktige forretningsutvikling



- Mer enn 30 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraftige produkter
- Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
- Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraftige hygieneløsninger



- Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserte rengjøringskonsulenter
- Tilpassede hygienepaner og rengjøringsanbefalinger som optimaliserer din virksomhet og dine rengjøringsprosedyrer
- Økt tjenesteverdi og styrket renommé for selskapet

Bærekraftig utvikling og produksjon



EMAS:

- Kontinuerligforbedring avmiljøytelsen
- Årligbærekraftsrapport
- Energi- og vannstyring
- Sosial rettferdighet



DIN ISO 14001:

- Kontinuerlig forbedring i reduksjon av avfall og CO2-utslipp, og besparelser i energi, vann og materialforbruk



DIN ISO 50001:

- Kontinuerlig forbedring av energistyring: ytelse, effektivitet, sikkerhet, brukt energi og forbruk.



A.I.S.E. - Charter:

- Trygg og bærekraftig framstilling av rengjøringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Kontinuerlig forbedring av styringsprosessen og kundetilfredsheten
- Etablert kvalitetsstyringssystem i produktutvikling og produksjon



LONGLIFE hospital




green-Effective® Emulsjonspolish som tåler desinfeksjonsmiddel

■ Tåler desinfeksjonsmiddel ■ Langvarig ■ Enkel påføring

Produktprofil

- LONGLIFE hospital er en dispersjon for omsorgsformål som er motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler, beskytter gulvet og er motstandsdyktig mot slitasje.
- LONGLIFE hospital garanterer optimal motstand mot alkohol og overflatedesinfeksjonsmidler.
- LONGLIFE hospital anbefales der du ønsker et ypperlig resultat eller en holdbar beskyttende film.
- LONGLIFE hospital har et jevnt utseende og er svært motstandsdyktig mot hælmerker og skitt, selv ved tungt bruk.
- Høyhastighetspoleringen forlenger varigheten. I tillegg reduserer den frekvensen for tilgrising, og muliggjør langvarig renhet.
- Ved å helt avstå fra bruk av farlige ingredienser som sink, TBEP og egaliseringsmidler tilsatt fluor, påtar LONGLIFE hospital seg ansvar for fremtidige generasjoner.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE hospital er svært godt egnet for vedlikehold av vanntette gulv, særlig på helseinstitusjoner som sykehus, legekontor, omsorgssentre, rehabiliteringssentre osv.
- For profesjonell bruk inkluderer LONGLIFE hospital en beskyttende film med optimal motstand mot desinfeksjonsmidler. I områder med doseringsenheter kan ikke dråper av hånddesinfeksjon på gulvet unngås helt. På grunn av god alkoholbestandighet forblir den beskyttende filmen stort sett uskadet etter tørking.
- Ikke bruk på forseglede tregulv. Hvis du skal bruke produktet på gulv med elastomerbelegg, bør du først prøve det på et testområde.

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.

Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Anvendelse og dosering



Doser i forhold til anvendelse og mengde jord. Følg instruksjonene under.



Konsentrat
Forberedelse av gulv: rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



Innledende behandling: påfør 2-3 tynne og jevne lag. Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



Store områder: arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått. Forbruk: ca. 2l/100m².



200 mL/L
Oppfriskning av gulvpolish: fjern små riper ved hjelp av rengjøringspray og høyhastighetsmaskin med rød pad.



Etter rimelig ventetid (én dag) må det poleres med ultrahastighetsmetoden (>1000 U).

Salgsenheter

Din pålitelige partner på stedet

pH-verdi

